

接着式

耐荷重 **3kg**/組

ピタッと取付金具

コンクリート、ブロック、外壁に取り付け可能

万能型

よしず

オーニング

すだれ



- 金具2個
- ひも1.5m 2本
- ゼリー状接着剤

ご使用前には必ず全てお読みになり、ご理解の上で使用ください。

取り付けのすだれ等は約3kgまでを目安にしてください。取り付け場所や材質により多少変わります。

出窓など従来の「すだれ金具」が取り付け出来ない窓でも、周囲に接着できるスペースがあれば取り付けできます



■金具本体を外した時に跡が残ってもかまわない場所のみご使用ください。■取り付け場所のほこり、汚れ、水分を充分取り除いてください。■接着剤は手や衣服等に付かないようにご注意ください。■取り付け後、時間以上経過の後、ご使用ください。(壁面の材質・環境により異なることがあります)■接着剤は開封後、使い切ってください。

金具の取付方法

- はじめに金具を取り付ける場所を決めてください。
 - 雑巾などでほこり、汚れ、水分を充分取り除いてください。
 - 金具の裏面へしっかりと接着剤をつけてください。
 - すぐに取り付け場所へ強く押しつけて、1時間以上放置してください。
 - しっかり固定している事を確認の上、付属のひもを通してください。
 - よしず等にくり付けてください。
- ※一度取り付けると外れにくいため、金具の取り付け位置をよく確認の上取り付けてください。
- ※本部への取り付けは、下記(重要)をご確認ください。

接着剤の開封方法

※開封時、チューブを強く持つと接着剤が飛び出る恐れがありますのでご注意ください。

- キャップを上にしてノズルごと時計回りに回していきます。
- ノズルハカマが開ききるまで充分に回してあげてください。
- キャップだけを時計回りに反対に回し、ゆくりはすしてご使用ください。

取り付けられる場所 ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部

(注意) 木部へ取り付けの場合は付属の接着剤と市販の本ネジ(お客様にてホームセンター等でご購入下さい)の両方をお使いの上、取り付けてください。

取り付けられない場所・条件

土壁・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・ガラス・大理石などの高級石材・直射日光や熱などで高温になる壁・衝撃のかかる場所・熱変形する場所
 ※スチロール・アクリル等のプラスチックに使用した場合、接着部や周辺部に細かなひび割れを生じたり、表面が溶けることがあります。※接着部周辺が白化することがあります。

取り外し

※基本的にきれいには、はがせません。

壁と金具の隙間にスクレーパーなどでゆっくりとはずしてください。残った接着剤は市販のはがし剤やアセトンを塗りつけふき取ってください。壁面に接着剤が浸透してしまった場合は接着剤を取り除けません。

お掛けになれない物

※大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。時計・額ぶち・ガラス製品などの貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。

耐荷重

耐荷重はあくまでも目安です。取り付け場所の材質・環境により多少異なりますのでご注意ください。
 ●よしずにお使いの場合はあくまでも倒れ止めとしてお使い下さい。よしず本体を金具にて吊り下げすることはできません。
 ●耐荷重を必ずお守りの上でご使用ください。

接着剤の取り扱いご注意

- 皮膚を瞬間に強力に接着する為、皮膚に付かないよう充分にご注意ください。●誤って指などを接着した場合は無理にはがさずお湯の中でゆっくりもみほくしながらはがしてください。●万一、目に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し医師の手当てを受けてください。●幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないようご注意ください。●直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所で保管してください。●火気のあるところでは使用しないでください。●使用中および使用後は、しばらくの間換気をよくしてください。●フックの接着以外には使用しないでください。●容器を密封して燃えないゴミとして処理してください。

金具の取り扱いご注意

- 本体を外した時に跡が残ってもかまわない場所のみご使用ください。●取り付け場所の材質・環境によりフックの強度が多少異なります。●耐荷重をお守りください。●火の側や直射日光が長時間あたる場所での使用はおやめください。●取付けた下周辺にも万一の落下・脱落に備えて人がいないこと壊れ物を置かないことが安全面で必要です。充分ご配慮ください。●本品を安心してお使いいただく上でお客様のご注意・ご配慮に代わるものはございません。●取付け方・場所の不良等により万一事故が発生した致しましても責任・補償等は一切いたしませんので充分ご理解、ご注意をくださいますようお願い致します。

【金具材質】ステンレス 【ひも材質】ナイロン 【チューブ材質】キャップ/ノズル:ポリエチレン
 【接着剤品質】種類:化学反応形接着剤 成分:シアノアクリレート(75%以上) 正味量:3g

N-1232



垂直下静止荷重 **3kg** まで

