

取替用

快 適 防 犯

超広角 空転式

NEW ドアスコープ

ワイドな視界
約180度

超広角 視野が広いレンズを使用している為
死角が少なく不審者を見つけやすい

空転式 リングが空回りし外側よりスコープを
外しにくく、ドアの不正解除を防げます

のぞき防止カバー付



視界の広さを↑のぞいてお試しください


超広角空転式 NEW ドアスコープ180

PAT.

- 特長**
- 約180°の広角なので訪問者の全身を確認できます
 - リングが空転するため外されにくいので安心です
(侵入者はスコープを外し工具でカギを解錠し、侵入してきます)
 - 28~40mmの厚さのドアに取り付けできます
 - 室外からレンズをのぞけなくする、のぞき防止カバー付

取り付け方法

コインなどを使用し現在付いているドアスコープを外します。パックから本体を取り出し下図のようにドアをはさむように取り付けます、その際のぞき防止カバーのふたが閉じるよう取り付けてください。



使用上の注意

- 取り付けの際レンズ部をたたいたり強く押しますとレンズが割れる場合がありますのでご注意ください。●のぞく時、目を突かないようご注意ください。

日本製

材質表示

レンズ部：光学ガラス、真鍮
リング部/パイプ部/
のぞき防止カバー部：真鍮
シルバー

N-2064



紙台紙



カバー：PET

発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区狭西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL <http://www.nomuratec.co.jp>




超広角空転式 NEW ドアスコープ180

PAT.

- 特長**
- 約180°の広角なので訪問者の全身を確認できます
 - リングが空転するため外されにくいので安心です
(侵入者はスコープを外し工具でカギを解錠し、侵入してきます)
 - 28~40mmの厚さのドアに取り付けできます
 - 室外からレンズをのぞけなくする、のぞき防止カバー付

取り付け方法

コインなどを使用し現在付いているドアスコープを外します。パックから本体を取り出し下図のようにドアをはさむように取り付けます、その際のぞき防止カバーのふたが閉じるよう取り付けてください。



使用上の注意

- 取り付けの際レンズ部をたたいたり強く押しますとレンズが割れる場合がありますのでご注意ください。●のぞく時、目を突かないようご注意ください。

日本製

材質表示

レンズ部：光学ガラス、真鍮
リング部/パイプ部/
のぞき防止カバー部：真鍮
ゴールド

N-2063



紙台紙



カバー：PET

発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区狭西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL <http://www.nomuratec.co.jp>

