

# 快適便利

吸盤固定機能付 サポートハンドル

## あらゆる引戸に最適!

フッ素樹脂コート面以外にも  
取り付け可能な丸型プレート付

段差のあるガラス面  
にも取り付け可能!



# ガッツチリ吸着!

蓄光シートが夜間  
ハンドルの位置を教え  
てくれる!



※蓄光時間については  
環境により異なります。

ワンタッチで吸着、  
取り外しが簡単です!!



引き戸の開閉が  
お子様やおとし  
にも快適便利におい  
なえます。

## 快適便利

吸盤固定機能付

### サポートハンドル

取り付け可能場所

- ガラス(透明ガラス)、凹凸のない吸盤の取り付けが出来る所へは、そのまま吸盤のみで取り付け可能。
- スリガラス又は、凹凸がある面でも接着テープにて丸型プレートの取り付けが可能な所へはプレートへ吸盤を吸着させて取り付け可能。


平らなガラス面に取付ける場合

- ①使用する表面の油分や汚れを充分に取り除いて下さい。  
\* 必要に応じて、油分除去用の溶剤などをお使い下さい。
- ②吸盤部分は片方ずつ取り付けます。吸盤ドーム部を取り付け面に、押し付けながら吸着レバーを下向きに押し倒して下さい。  
\* この動作を吸盤両方行います。

凸凹のある面に取付ける場合

- ③付属の丸型プレートを使用します。一度、丸型プレートを取り付け面に貼り付けると簡単には外せませんので、その点をご了承の上お貼り下さい。丸型プレートの金属面(接着テープのついている反対面)についているセロファンを剥がして本体吸盤面両方に丸型プレートを吸着させます。
- ④次に接着テープのはくり紙を剥がしたあと、取り付け面に押し付けます。
- ⑤最後にレバーを解除して一度ハンドルを外してから、プレートをしっかりと押し付けそのまま接着後24時間放置後、再度ハンドルを取り付けて完成です(夏期は接着面が剥がれやすい場合があるので特に時間(48時間)をかけて下さい)

防犯にも最適



吸盤ドーム部とハンドル部分の接合部が動くのでサッシ窓の左右ガラスの間の段差をまたいでハンドルを固定、サッシを固定する「防犯補助用品」としてもお使いになれます。  
※サッシによっては、段差の高さの関係で取り付けできない場合がございます。

ご注意

- 本商品は非常に強力な吸着力を誇っておりますが、吸盤は時間経過によって脱落いたします。時間については使用頻度や取り付け環境によって異なりますので、その点につきましてはご了承下さい。外れましては繰り返し取り付け可能です。
- 本商品脱落によっての床などへのキズ破損・本商品自身の破損の補償は一切対応いたしません。
- 本商品は完全固定出来る物ではございませんので手すりなどの様に大きな荷重をかけたり、体をあずける様な使用方法は行えませんのでご注意下さい。
- 吸盤については脱落の可能性がございます。その為、本商品使用中脱落によって身体にお怪我などが生じても補償は一切行えませんので、おそれいりますがご了承下さい。
- 蓄光シートの蓄光時間については環境により異なります。
- 小さなお子様商品をお口に入れたりしない様ご注意下さい。
- 複数回外れた物や吸盤面が古くなった物は吸着力が落ちる場合がございます。
- 浴室など湿気を要する所での使用はお控え下さい。
- 取り付け面に油分・汚れなどがございますとつきません。
- ご使用頻度の多さや使用状況によって商品の破損・故障の可能性がございます。あくまで目安となりますが使用期間が一年以上の商品補償はできません。(一年未満であっても商品確認後対応出来ないかと判断させて頂く場合がございます)
- 定期的に吸盤部分の取り付け状態をご確認下さい。
- 化粧貼り仕上げの物には吸盤を直接使用しないで下さい。

材質表示 吸盤/合成ゴムNBR 本体/ABS樹脂 丸型プレート/ステンレス (両面接着テープ付)

N-2376 MADE IN TAIWAN

株式会社 ノムラテック 〒544-0012 大阪市東区東船場4丁目4番20号 TEL:06/6756-7301 FAX:06/6756-7311

# 快適便利

吸盤固定機能付 サポートハンドルワイド

## あらゆる引戸に最適!

取り付け可能な丸型プレート付

あらゆる引戸に最適!



# ガッツチリ吸着!



蓄光シートが夜間  
ハンドルの位置を  
教えてくれる!

※蓄光時間については環境によりこととなります。

ハンドルを倒しての使用ができ  
出っ張りがじゃまになりません。



ワンタッチで吸着、  
取り外しが簡単です!!

## 快適便利

吸盤固定機能付

### サポートハンドルワイド

取り付け可能場所

- ガラス(透明ガラス)、凹凸のない吸盤の取り付けが出来る所へは、そのまま吸盤のみで取り付け可能。
- スリガラス又は、凹凸がある面でも接着テープにて丸型プレートの取り付けが可能な所へはプレートへ吸盤を吸着させて取り付け可能。

平らなガラス面に取付ける場合


- ①使用する表面の油分や汚れを充分に取り除いて下さい。  
\* 必要に応じて、油分除去用の溶剤などをお使い下さい。
- ②吸盤部分は片方ずつ取り付けます。吸盤ドーム部を取り付け面に、押し付けながら吸着レバーを下向きに押し倒して下さい。  
\* この動作を吸盤両方行います。

凸凹のある面に取付ける場合

- ③付属の丸型プレートを使用します。一度、丸型プレートを取り付け面に貼り付けると簡単には外せませんので、その点をご了承の上お貼り下さい。丸型プレートの金属面(接着テープのついている反対面)についているセロファンを剥がして本体吸盤面両方に丸型プレートを吸着させます。
- ④次に接着テープのはくり紙を剥がしたあと、取り付け面に押し付けます。
- ⑤最後にレバーを解除して一度ハンドルを外してから、プレートをしっかりと押し付けそのまま接着後24時間放置後、再度ハンドルを取り付けて完成です(夏期は接着面が剥がれやすい場合があるので特に時間(48時間)をかけて下さい)

ハンドルの角度が変えられる

ハンドルを取り付け面に固定した後、黒い固定ピンを抜くとハンドルの角度が変えられます。ハンドルの角度を変えて使用するときは、正面から見て蓄光シートは確認しにくくなります。ご了承下さい。ハンドルの高さを低くして使用する事が出来るので邪魔になりにくくなります。(ハンドルは左右にたおせます)



※ハンドルの角度を変更する際抜いた黒い固定ピンを再度必ずはめていただく事と紛失しないよう気をつけて下さい。

ご注意

- 本商品は非常に強力な吸着力を誇っておりますが、吸盤は時間経過によって脱落いたします。時間については使用頻度や取り付け環境によって異なりますので、その点につきましては繰り返し取り付け可能です。
- 本商品脱落によっての床などへのキズ破損・本商品自身の破損の補償は一切対応いたしません。
- 本商品は完全固定出来る物ではございませんので手すりなどの様に大きな荷重をかけたり、体をあずける様な使用方法は行えませんのでご注意下さい。
- 吸盤については脱落の可能性がございます。その為、本商品使用中脱落によって身体にお怪我などが生じても補償は一切行えませんので、おそれいりますがご了承下さい。
- 蓄光シートの蓄光時間については環境により異なります。
- 小さなお子様商品をお口に入れたりしない様ご注意下さい。
- 複数回外れた物や吸盤面が古くなった物は吸着力が落ちる場合がございます。
- 浴室など湿気を要する所での使用はお控え下さい。
- 取り付け面に油分・汚れなどがございますとつきません。
- ご使用頻度の多さや使用状況によって商品の破損・故障の可能性はございます。あくまで目安となりますが使用期間が一年以上の商品補償はできません。(一年未満であっても商品確認後対応出来ないかと判断させて頂く場合がございます)
- 定期的に吸盤部分の取り付け状態をご確認下さい。
- 化粧貼り仕上げの物には吸盤を直接使用しないで下さい。

材質表示 吸盤/合成ゴムNBR、本体/ABS樹脂、丸型プレート/ステンレス(両面接着テープ付)

N-2377 MADE IN TAIWAN

株式会社 ノムラテック 〒544-0012 大阪市東区東船場4丁目4番20号 TEL:06/6756-7301 FAX:06/6756-7311